

ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР HI 98130 COMBO

(HANNA, ГЕРМАНИЯ)



Предназначен для измерения концентрации ионов водорода pH, общего солесодержания, удельной электропроводности (УЭП) и температуры водных сред.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- водонепроницаемый корпус;
- двухточечная автоматическая калибровка pH-электрода из двух установок (pH 4,01; 7,01; 10,01 или 4,01; 6,86; 9,18);
- индикатор стабильности показаний;
- двухстрочный дисплей для одновременного отображения pH или проводимости и температуры;
- автономное питание от батарей (до 100 часов непрерывной работы);
- автоматическое отключение после 8 минут простоя;
- отображение в процентах остаточной годности батарей при включении;
- автоматическая термокомпенсация pH и проводимости с коэффициентом пересчета 0,0...2,4%/°C;
- взаимозаменяемые pH-электрод HI 73127 и датчик проводимости;
- графитовый датчик проводимости не засоряется солями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

pH	0,00...14,00 ед. pH
дискретность	0,01 ед. pH
погрешность	±0,05 ед. pH
Калибровка	автоматическая, 1- или 2-точечная, на выбор (pH 4,01/7,01/10,01 или 4,01/6,86/9,18)
УЭП	0,00...20,00 мСм/см
дискретность	0,01 мСм/см
погрешность	±2 % п.ш.
Калибровка	автоматическая, 1-точечная
С_{NaCl}	0,00...10,00 г/л
дискретность	0,01 г/л
Калибровка	автоматическая, 1-точечная
Температура	0,0...60,0 °C
дискретность	0,1 °C
погрешность	±0,5 °C
Компенсация температуры	автоматическая (от 0,0 до 2,4%/°C)
габариты	163x40x26 мм
масса	0,085 кг

Стандартный комплект поставки:

- анализатор HI 98130 Combo в комплекте с датчиками;
- пальчиковые батарейки (4x1,5 В);
- руководство по эксплуатации

ООО "Леснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) 59 – 27 – 00 факс телефон: (8142) 74 – 35 – 50, моб. тел.: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: lessnab@karelia.ru

Web page: www.lessnab.karelia.ru